




温度伝達用セラミックスボール おたすけちゃん500

容量:500g 付属品:ロート



①挿入チューブにセンサーを挿入。



②付属のロートを用い、アルミナボールを注入。
*こぼれないようご注意ください。



③センサー位置を微調整して
アルミナボールを均一に満たす。

 **八洲貿易株式会社**
Yashima Export & Import Co.,Ltd.

【注意】

本製品は挿入チューブの縦穴とセンサーの間隙に満たして熱伝導率を向上させ、温度キャリブレーションの性能を最大化させるための補助材です。
オイルとの併用、あるいはその他の目的でのご使用はお控えください。
高温での作業後は大変熱くなっておりますので、取扱いにはご注意ください。
本製品はメーカー推奨品ではございませんので、校正結果に関しては責任を負いかねます。